



## Podwójne zaciski krawędziowe z mocowaniem kształtowym, gwint M: M6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370011 M6
GTIN	4046368800803
Klasa artykułu	37M

### Opis

#### Wykonanie:

- profil aluminiowy z klinem stalowym i śrubą
- bardzo szerokie szczęki do frezowania konturów detali.

#### Zaleta:

- kształtowe i tym samym pewne mocowanie obrabianych przedmiotów
- jednoczesne mocowanie 2 przedmiotów.

#### wskazówka:

Do obróbki podwójnego zacisku krawędziowego potrzebna jest płyta blokująca.

długość L: 23,9 mm

szerokość B: 38,1 mm

wysokość H: 19,1 mm

B<sub>1</sub>: 16,05 mm

H<sub>1</sub>: 9,4 mm

B<sub>2</sub>: 6,6 mm

### Opis techniczny

B <sub>2</sub>	6,6 mm
B <sub>1</sub>	16,05 mm
H <sub>1</sub>	9,4 mm

maks. moment dokręcania	14,3 Nm
siła mocowania	6,68 kN
gwint M	M6
długość L	23,9 mm
wysokość H	19,1 mm
szerokość B	38,1 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu