

Garant GRIDLINE

**Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck, blat roboczy bambusowy, 20×16G,
Liczba szuflad: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914568 6
GTIN	4045197892287
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck jest wyposażony w blat **bambusowy**, o grubości 25 mm (przystosowany do montażu imadła). Schowek z **2 półkami** i drzwiami. **Słupki wózków są wyposażone w odbojniki z LDPE.**

Zamek **centralny** zamyka drzwi części szafkowej i jednocześnie szuflady.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

w dostawie::

Wraz z przegródkami:

na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,

na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

wskazówka:

Opcjonalna skrytka / szafka boczna nr 914791 nie jest objęta mechanizmem centralnego zamykania ToolTruck i jest zamykana oddzielnym zamkiem patentowym.

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741 – 951821 każda w rozm. 200.

Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95. Pasujące przegródki i pojemniki:

Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200
listwy działowe nr 951510 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200;
ścianki działowe wtykane nr 951721 – 951821 rozm. 75; nr 951731 – 951821 rozm. 125 i nr 951741 – 951821 rozm. 200.

Opis techniczny

masa	97 kg
wysokość	1000 mm
głębokość	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość	1195 mm
Liczba szuflad	6
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×16
Seria	Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck,
Seria	ToolTruck
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
znaczenie dla konfiguratora	tak
Nośność szuflad/szufladopótek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwania
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Atrybut nazwy produktu	20×16G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

Akcesoria

Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do
szuflad o wysokości frontu 75 mm

951510 75

Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do
szuflad o wysokości frontu 125 mm

951510 125

Półkastała Typ 1

914774 1

Zestaw kólek do wózków warsztatowych i przejezdnych
stołów warsztatowych Typ G

915567 G

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ VA21

914227 VA21