

HALDER**Szczęka mocująca z klinem podwójnym rowkowany, gwint M: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370023 M12
GTIN	4030618237723
Klasa artykułu	37K

Opis**Zastosowanie:**

Wkręcanie śruby mocującej powoduje rozsuniecie obu szczęk mocujących i dociśnięcie detali do ogranicznika stałego.

Dzięki klinowi podwójnemu uzyskuje się dodatkowo pionową siłę mocującą.

Materiał:

Korpus ze stali narzędziowej, hartowany, bez powłoki. Szczęki mocujące ze stali narzędziowej, hartowane, czernione i szlifowane.

wskazówka:

Montaż w otworze gwintowanym albo za pomocą nakrętki do rowków teowych. Możliwość mocowania poziomego albo pionowego.

Opis techniczny

siła mocowania	50 kN
długość	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
maks. moment dokręcania	85 Nm

gwint M	M12
wysokość H	26 mm
Rodzaj produktu	Klinowy element mocujący