

## Szczotka wewnętrzna NOVOFLEX-B ziarno SiC 180, Typ: 32



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	574495 32
GTIN	4013349529152
Klasa artykułu	57L

### Opis

#### Wykonanie:

Samocentrująca szczotka wewnętrzna z wypełnieniem z elastycznych **kulek z węgla krzemu**.  
długość całkowita 200 mm.

#### Zastosowanie:

Do **łamania krawędzi, obróbki końcowej powierzchni i honowania**. Uzyskuje **równomiernie i dokładnie oszlifowane powierzchnie górne** o dużym udziale nośnym. Do zastosowania w wiertarkach ręcznych i prasach. Zalecana liczba obrotów 350 - 700 min.<sup>-1</sup>, czas styku 20 – 40 sekund.

#### wskazówka:

Nie suszyć, a używać oleju do szlifowania nr 084205.

### Opis techniczny

pasują do otworu o Ø	29,1 - 32 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	35 mm
Długość robocza L <sub>3</sub>	70 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	5,7 mm
Seria	NOVOFLEX-B
materiał pokrycia	węgiel krzemu
oznaczenie ziarnistości	SiC
ziarnistość	180
zalecana prędkość obrotowa	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Szczotka wewnętrzna

---

## Akcesoria

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnegoUV 80 zawartość 0,25 l

084205 0,25

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnegoUV 80 zawartość 5 l

084205 5

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnegoUV 80 zawartość 20 l

084205 20