

**CNMM 160624, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMM 160624 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SR
Gatunek	HB7010-1
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	1,6 mm
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania $a_p$	2 - 10 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001

posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
liczba wymian	4
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża	2,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160624
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,