


**Garant****Szczotka talerzowa, węglík krzemu (SiC), Ø 100 mm, Uziarnienie: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	575012 120
GTIN	4045197892645
Klasa artykułu	51P

**Opis****Wykonanie:**

Z rowkiem wzdłużnym do mocowania na uchwytych głowicy frezowej (DIN 6357) i uchwytych trzpienia frezarskiego kombi (DIN 6358).

Szczotki talerzowe z **bardzo gęstym włosiem szlifującym (pełne pokrycie)** zalane na stałe w talerzu z tworzywa. **Duża stabilność kształtu** dzięki wielostronnie podpierającemu się włosiu. Bardzo długi okres zastosowania.

Szczecina nylonowa z bardzo wysokim **udziałem ziarna karborundu** do uniwersalnego stosowania.

**Zalety:**

- **Obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania.**
- **Powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu.**
- **Bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu.**
- **Szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów.**
- **Bardzo duża Dokładność ruchu obrotowego.**

**Zastosowanie:**

W **centrach obróbki CNC** i w **zastosowaniach robotycznych**, preferowane do **szlifowania na mokro** ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne **usuwanie zadziórów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna** po frezowaniu, **wykończenie powierzchni** np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

**wskazówka:**

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø otworu  $d_1$ : 22 z rowkiem mm

ziarnistość: średni

wysokość pokrycia: 1,1 mm

## Opis techniczny

ziarnistość	średni
wysokość pokrycia	1,1 mm
ziarnistość	120
posuw	3000 - 5500 mm/min
Dostawienie	0,8 (drobny) – 1,5 (zgrubny) mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100 mm
Ø szczotki $D_1$	100 mm
Ø tarczy $D_2$	106 mm
Materiały ściernie	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
długość drutu $L_3$	35 mm
Ø powierzchni roboczej	100 mm
Ø otworu $d_1$	22 z rowkiem mm
zalecana prędkość obrotowa	1400 - 1700 min <sup>-1</sup>
maksymalna prędkość obrotowa	3500 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Szczotka talerzowa

## Akcesoria

Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym do Ø trzpienia 22 mm

575096 22