

**CNMM 120416, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMM 120416 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HM
głębokość skrawania $a_p$	2 - 10 mm
posuw $f$	0,4 - 1,2 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 260 m/min
liczba wymian	4
promień naroża	1,6 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,05 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	mocno nieciągle
Łamacz wiórów	SR
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	HB7035-1
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120416
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,