

Garant**SCMT 120408, Gatunki: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 120408 HB7010-1 promień naroża: 0,8 mm
Gatunek: HB7010-1
Łamacz wiórów: SS
głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7010-1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	SS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,8 mm

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia