

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednorzędowa szczotka tarczowa, pleciona drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 250X15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570325 250X15
GTIN	4017359178270
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Skręcenie w lewo** zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

**Zastosowanie:**

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych. Do uniwersalnego zastosowania.

**Opis techniczny**

Długość drutu H <sub>1</sub>	42 mm
liczba warkoczy	52
Ø szczotki D <sub>1</sub>	250 mm
maksymalna prędkość obrotowa	5000 min <sup>-1</sup>

szerokość szczotki	15 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	51 mm
materiał pokrycia	Drut stalowy
wysokość pokrycia	0,5 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa