

Garant**CNMG 120412 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Łamacz wiórów	WSS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HB7020
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia