

**Garant****CNMG 120412 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 120412 Wiper HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: WSM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,8 mm
promień naroża	1,2 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Łamacz wiórów	WSM

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7020
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 8 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia