

**Garant****WNMG 080408 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252071 HB7020
GTIN	4045197948786
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Gatunek	HB7020
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	WSM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,25 - 0,45 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia