

Garant**WNMG 060408 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252065 HB7020
GTIN	4045197948779
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 060408 Wiper HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: WSM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	WSM
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne<EBR/>
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia