

Garant**TNMG 160412 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251547 HB7020
GTIN	4045197948762
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Gatunek	HB7020
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,25 - 0,45 mm/obr,
Łamacz wiórów	WSM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160412
liczba wymian/ostrzy	6

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia