

**Garant****DNMG 150612 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

Gatunek	HB7020
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,3 - 0,45 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Łamacz wiórów	WSM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612

liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia