

**Garant****CCMT 09T308 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
posuw $f$	0,15 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7020
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	WSM
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia