

**Garant****CCMT 09T304 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1 mm
Łamacz wiórów	WSS
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw $f$	0,15 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia