


**DNMG 150404, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	100
Gatunek	HB7020
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągle
Łamacz wiórów	SS
liczba wymian	4
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150404
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,