



**DNMG 150404, Gatunek: HB7035-1**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250670 HB7035-1
GTIN	4045197948922
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Łamacz wiórów	SS
Materiał ostrza &nbsp;	HM
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
liczba wymian	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	100

Głębokość skrawania $a_{p \min}$ .	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7035-1
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150404
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,