

**DNMG 150408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250868 HB7010-1
GTIN	4045197949172
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 375 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
liczba wymian	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 375 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,55 mm

Gatunek	HB7010-1
Łamacz wiórów	SG
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,