

Garant**DNMG 150408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250768 HB7020
GTIN	4045197949127
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Gatunek	HB7020
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

Łamacz wiórów	SM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia