

**DNMG 150412, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150412 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,8 mm

Materiał ostrza 	HM
liczba wymian	4
Łamacz wiórów	SG
Gatunek	HB7010-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
promień naroża	1,2 mm
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150412
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,