

Garant**Miarka zwijana mm/cale, korpusu lampy: 5 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461910 5
GTIN	4045197949301
Klasa artykułu	41H

Opis**Wykonanie:**

Wysokogatunkowa miara zwijana z obudową z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i z automatycznym cofaniem taśmy.

Dla zapewnienia dobrej przyczepności powierzchnie kontaktowe i przycisk stop są powleczone **powłoką Santoprene® z dwóch rodzajów materiału**.

Teflonowe łożyska ślizgowe zapewniają mały współczynnik tarcia i niezwykle małe opory ruchu.

Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy pochłania energię odrzutu i chroni przegub ręki.

Profil aluminiowy na spodzie zapewnia dokładne ustawienie.

Specjalny lakier bezbarwny skutecznie chroni taśmę przed ścieraniem. Specjalna powłoka zapobiegająca odbłaskom zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetlenia.

Podziałka mm/cale

przełączalny odczyt: mm / cale

norma: EG II

szerokość taśmy: 16 mm

szerokość korpusu: 70 mm

szerokość obudowy: 30 mm

wysokość obudowy: 69 mm

Opis techniczny

szerokość taśmy	16 mm
-----------------	-------

szerokość korpusu	70 mm
Długość linki	5 m
szerokość obudowy	30 mm
wysokość obudowy	69 mm
norma	EG II
Kalibracja	G1
przełączalny odczyt	mm / cale
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama