

Garant**Miara zwijana mm/cale, długość: 2m**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	461910 2
GTIN	4045197949288
Klasa artykułu	41H

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowa miara zwijana z obudową z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i z automatycznym cofaniem taśmy.

Dla zapewnienia dobrej przyczepności powierzchnie kontaktowe i przycisk stop są powleczone powłoką **Haptoprene** z dwóch rodzajów materiału.

Teflonowe łożyska ślizgowe zapewniają mały współczynnik tarcia i niezwykle małe opory ruchu.

Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy pochłania energię odrzutu i chroni przegub ręki.

Nakładany profil aluminiowy na spodzie zapewnia dokładne ustawienie.

Specjalny lakier bezbarwny skutecznie chroni taśmę przed ścieraniem. Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetlenia.

Podziałka mm/cale

Opis techniczny

szerokość taśmy	13 mm
Długość linki	2 m
szerokość korpusu	62 mm
wysokość obudowy	59 mm
szerokość obudowy	26 mm

Karta danych

Norma	EG II
Kalibracja	G1
przełączalny odczyt	mm / cale
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/461910-2>