

**Przedłużka gwintownika z uchwytem szybkomocującym, Typ: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338460 7
GTIN	4045197953148
Klasa artykułu	31M

**Opis****Wykonanie:**

- wersja długa
- moment obrotowy przenoszony przez czworokąt
- przedni koniec przedłużki jest wyposażony wuchwyty szybkowymienny
- tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganom DIN, dzięki czemu może być ona mocowana również w wkładkach szybkowymiennych dla gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER dla gwintowników, z czworokątem.

**Zalety:**

- szybka i powtarzalna wymiana gwintowników za pomocą szybkowymiennej złączki
- możliwość prawie dowolnego łączenia przedłupek dzięki identycznej średnicy  $D_3$  lub zabierakowi czworokątnemu  $K_2$ .

**Zastosowanie:**

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

**Pasuje do :**

Uchwyt przedłużki do gwintowników nr 338462 lub 338464 albo do stosowanych systemów tulejek zaciskowych.

dla nominalnej  $\varnothing$  gwintu  $d_1$  DIN 371: M 9

dla nominalnej  $\varnothing$  gwintu  $d_1$  DIN 374/376: M 12

dla  $\varnothing$  chwytu gwintu  $d_2$ : 9 mm

Przedłużka  $\varnothing D_3$ : 12 mm

$\varnothing$  przedłużki  $D_4$ : 18 mm

przedłużka  $L_2$ : 45 mm

## Opis techniczny

dla $\varnothing$ chwytu gwintu $d_2$	9 mm
dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 371	M 9
przedłużka $K_2$	9 mm
dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 374/376	M 12
Przedłużka $\varnothing D_3$	12 mm
przedłużka $L_2$	45 mm
$\varnothing$ przedłużki $D_4$	18 mm
przedłużka $L_3$	145 mm