



Przedłużka gwintownika z uchwytem szybkomocującym, Typ: 12



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 338460 12 |
| GTIN | 4045197953193 |
| Klasa artykułu | 31M |

Opis

Wykonanie:

- wersja długa
- moment obrotowy przenoszony przez czworokąt
- przedni koniec przedłużki jest wyposażony wuchwyt szybkowymienny
- tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu może być ona mocowana również w wkładkach szybkowymiennych dla gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER dla gwintowników, z czworokątem.

Zalety:

- szybka i powtarzalna wymiana gwintowników za pomocą szybkowymiennej złączki
- możliwość prawie dowolnego łączenia przedłużek dzięki identycznej średnicy D_3 lub zabierakowi czworokątnemu K_2 .

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Pasuje do :

Uchwyt przedłużki do gwintowników nr 338462 lub 338464 albo do stosowanych systemów tulejek zaciskowych.

dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376: M 20

dla \varnothing chwytu gwintu d_2 : 16 mm

Przedłużka $\varnothing D_3$: 18 mm
 \varnothing przedłużki D_4 : 26 mm
przedłużka L_2 : 49 mm
przedłużka L_3 : 149 mm

Opis techniczny

| | |
|---|---------|
| przedłużka L_3 | 149 mm |
| przedłużka L_2 | 49 mm |
| \varnothing przedłużki D_4 | 26 mm |
| Przedłużka $\varnothing D_3$ | 18 mm |
| dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376 | M 20 |
| dla \varnothing chwytu gwintu d_2 | 16 mm |
| przedłużka K_2 | 14,5 mm |