

HOLEX®**Otwornice bimetalowe, średnica: 25 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 589050 25 |
| GTIN | 4045197221001 |
| Klasa artykułu | 52S |

Opis**Wykonanie:**

Solidna i niełamliwa konstrukcja ze zmiennym uzębieniem na elastycznym korpusie ze specjalnej stali (bimetal). Wzmocnione, sztywne dno posiada gwint i otwory zabierakowe (od Ø 32 mm) do pewnego mocowania na trzpieniu. Wysokiej jakości zęby ze stali szybko tnącej, ich geometria oraz wąskie tolerancje wymiarów gwarantują bardzo dobrą wydajność skrawania i dużą trwałość.

- **uzębienie Vario 4/6 zębów na cal zapewnia pracę bez wibracji**
- **maksymalna głębokość cięcia dla wszystkich rozmiarów 38 mm.**

Zastosowanie:

Do wiertarek stacjonarnych, tokarek i elektrycznych wiertarek ręcznych o odpowiednich obrotach. Do wycinania okrągłych otworów w materiałach cienko- i grubościennych (niezależnie od tego, czy powierzchnia jest płaska, czy wypukła). Do wszystkich materiałów, jak np. stal, **stal stopowa**, miedź, mosiądz, żeliwo, metale lekkie, drewno, płyty gipsowe, tworzywa sztuczne itp. Odpowiednie smarowanie (przy wierceniu w metalach) zwiększa trwałość otwornicy.

Zalecenie:

Zastosowanie oleju chłodząco-smarującego, np. nr 084205, wielk. 0,25 przedłuży trwałość i umożliwi większą wydajność.

wskazówka:

Chwyty mocujące i otwornice są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi w handlu bimetalowymi otwornicami, jednak bez złącza Bosch-SDS. Otwornice kloszowe do

kamienia zob. nr 788000, 788040, 788050. Wykrawaki kołowe z węglików spiekanych do stali zob. nr 118400, 118500, 119000.

liczba zębów na cal: 4 / 6

zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej: 350 min⁻¹zalecana prędkość obrotowa w stali INOX: 175 min⁻¹zalecana prędkość obrotowa w aluminium: 525 min⁻¹**Opis techniczny**

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 175 min ⁻¹ |
| zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 525 min ⁻¹ |
| zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 350 min ⁻¹ |
| średnica | 25 mm |
| liczba zębów na cal | 4 / 6 |

Akcesoria

| | |
|------------------------------------------|------------|
| z węglikami spiekanymi typ 6KT | 589432 6KT |
| Trzpienie mocujące szybkowymienne typ 30 | 589314 30 |
| trzczeń mocujący typ 30 | 589310 30 |
| Nawiertaki z HSS typ 6KT | 589430 6KT |