



Otwarte klucze oczkowe, dwustronne, rozwartość klucza: 12X14 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	619200 12X14
GTIN	4018754021932
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo ze wzmocnionym pierścieniem szczególnie stabilne wąskie pola tolerancji rozwartości klucza. Główki odsadzone o kąt 10°.

Poręczny uchwyt profilowy 2-teowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły, klucz lekki i poręczny. Do wielk. 12×14 mm z pierścieniem 6-kątnym – od wielk. 14×17 mm z 6-kątem podwójnym.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

długość klucza L: 180 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 24 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 26 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$: 9,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$: 10,5 mm

Opis techniczny

długość klucza L	180 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$	9,5 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	26 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	24 mm
rozwartość klucza 2	14 mm
rozwartość klucza 1	12 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	10,5 mm
norma	DIN 3118 / ISO 3318
położenie pierścienia	10 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
pierścień otwarty	tak