



## Oprawki szybkowymienne do gwintowania, BT 40, zakres gwintowania: M6-20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Klasa artykułu	31M

### Opis

#### Wykonanie:

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
- regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

#### Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

#### wskazówka:

- uchwyt szybkowymienny do gwintowania w innych wersjach uchwytu wielk. M14-M33 dostępny na zamówienie
- uchwyt szybkowymienny do gwintowania nie nadaje się do chłodzenia wewnętrznego.

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

kompensacja długości przy nacisku: 12,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12,5 mm

Ø zewn. D: 55 mm

Ø wewnętrzna D<sub>1</sub>: 31 mm

wymiar A długości wysięgu: 93 mm

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	93 mm
Ø wewnętrzna D <sub>1</sub>	31 mm
zakres gwintowania	M6-20
kompensacja długości przy nacisku	12,5 mm
Ø zewn. D	55 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	12,5 mm
uchwyt	BT 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-2