




## Wysokowydajne frezy MFH mini, z otworem, Ø D / liczba ostrz Z: 63/8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	221965 63/8
GTIN	
Klasa artykułu	250

### Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 63/8 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø D<sub>3</sub>: 55 mm

maksymalna głębokość skrawania a<sub>p maks.</sub>: 1 mm

długość całkowita L<sub>ges.</sub>: 40 mm

Ø otworu uchwyty: 22 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: LOGU 0303..

śruba mocująca płytki obracane: 229713 (8IP; 1,2 Nm)

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	8
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	63 mm
Ø otworu uchwyty	22 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub>	1 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
pasująca wymienna płytko skrawająca	LOGU 0303..

długość całkowita $L_{ges}$	40 mm
$\varnothing D_3$	55 mm
Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------