


Garant**WOEX 06T304 T, HB330, Typ: UNI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	232735 UNI
GTIN	4045197955159
Klasa artykułu	21E

Opis

Pasuje do :

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia skrawania: MTC

posuw f: 0,12 mm/obr.

Opis techniczny

posuw f	0,12 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304 T
Gatunek	HB330
Materiał ostrza	HM
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadają się	275 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadają się	275 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	275 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	165 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się warunkowo	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się warunkowo	80 m/min	S
uniw.	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się		