

Garant**Wiertła kręte HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi, bez powłoki, Ø DC h8: 3,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114001 3,2
GTIN	4045197955210
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Stabilne, solidne **ze wzmocnionym rdzeniem**. Szlifowane profilowo, z niewielkim biciem promieniowym. Precyzyjnie zaszlifowany wierzchołek. Chwył z **3 dodatkowymi 3 powierzchniami mocującymi** do uchwytów 3-szczękowych.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5× Ø.nominalna.

wskazówka:

Wiertła z chwytem walcowym, **bez powierzchni mocowania**

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 31,2 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 36 mm

długość całkowita L: 65 mm

Ø chwytu D_s: 3,2 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	31,2 mm
Długość rowków wiórowych L _c	36 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm/obr,

długość całkowita L	65 mm
Ø nom. D _c	3,2 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D _s	3,2 mm
norma	DIN 338
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	N
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte