

**Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 43 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116320 43
GTIN	4045197955609
Klasa artykułu	12C

Opis**Wykonanie:**

Specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność do narostów i **poprawiająca odprowadzanie wiórów.**

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530.**

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 345

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 145,5 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 210 mm

długość całkowita L: 359 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,32 mm/obr,

Opis techniczny

stożek Morse'a MK o wielkości	4
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø nom. D _c	43 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,32 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
norma	DIN 345

długość całkowita L	359 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	145,5 mm
Długość rowków wiórowych L _c	210 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	20-30 stopni
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte