

**Wiertła krótkie HSS-E N, bez powłoki, Ø DC h8: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113150 8
GTIN	4045197004819
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Trwałe i stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.

niepowlekane.

Zalety:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4xD) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 37 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 79 mm

Ø chwytu: 8 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	8 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	37 mm
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	h8

Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	79 mm
norma	DIN 1897
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	25 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestaw wiertel krótkich z HSS-E, nr 113150, typ N, do uzupełniania, bez kasety Typ 1-13	113730 1-13
Zestaw wiertel krótkich z HSS-E, nr 113150, typ N, do uzupełniania, bez kasety Typ 1-10,5	113730 1-10,5
Zestaw wiertel krótkich z HSS-E, nr 113150, typ N, do uzupełniania, bez kasety Typ 1-10	113730 1-10