

**DCGW 11T304, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 265439 G      |
| GTIN             | 4045197895622 |
| Klasa artykułu   | 21H           |

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażenie w 2 ostrza

Gatunek: BU7220

rodzaj krawędzi skrawającej: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmposuw  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 160 m/min**Opis techniczny**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Gatunek                                  | BU7220                         |
| Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ | 0,012 mm                       |
| Warunki skrawania                        | ciągłe                         |
| Warunki skrawania                        | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Warunki skrawania                        | mocno nieciągły                |
| Materiał ostrza                          | CBN                            |

&nbsp;

|   |  |
|---|--|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca         |
| rodzaj krawędzi skrawającej                         | G                                      |
| Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$                   | 0,03 mm                                |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 120 - 160 m/min                        |
| posuw $f$   | 0,04 - 0,12 mm/obr,                    |
| promień naroża                                      | 0,4 mm                                 |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,03 - 0,12 mm                         |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | DCGW 11T304                            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 2                                      |
| Atrybut nazwy produktu                              | BU7220                                 |
| Profil płytki skrawającej                           | wersja neutralna,                      |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |