

**Garant****VCGW 160408, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	265484 G
GTIN	4045197895776
Klasa artykułu	21H

## Opis

### Wykonanie:

Wyposażenie w 2 ostrza

Gatunek: BU7220

rodzaj krawędzi skrawającej: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmposuw  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 160 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	BU7220
rodzaj krawędzi skrawającej	G
promień naroża	0,8 mm

głębokość skrawania $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Materiał ostrza	CBN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw $f$	0,04 - 0,12 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 160 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGW 160408
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	BU7220
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
ciągłe	nadają się		
nieregularnie	nadają się		
przerywanie	nadają się		
suchy	nadają się		