

**rapid****Automatyczny zwijacz węża, Typ: 15SCS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Klasa artykułu	08A

**Opis****Wykonanie:**

Automatyczny zwijacz węża w obudowie z tworzywa sztucznego z elastycznym wężem poliuretanowym z **przewodnicą węża, do montażu na ścianie, z obrotową płytą montażową. z RAPID-SCS.**

szerokość: 465 mm

głębokość: 220 mm

wysokość: 400 mm

maks. ciśnienie robocze: 16 bar

przyłącze wyjścia: gw. zewn. 3/8 cal

przyłącze wejścia: gw. zewn. 3/8 cal

**Opis techniczny**

długość węża	15 m
maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ø wewnętrzna węża	10 mm
przyłącze wyjścia	gw. zewn. 3/8 cal
przyłącze wejścia	gw. zewn. 3/8 cal

głębokość obudowy	220 mm
szerokość obudowy	465 mm
wysokość obudowy	400 mm