



## Klucze nasadowe, przegubowe, rozwartość klucza: 16X18 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	621400 16X18
GTIN	4018754025763
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo; dokładnie określona tolerancja rozwartości kluczy, 12-kąt. Zintegrowana sprężyna dociskowa utrzymuje główki w zadanej pozycji. stabilny trzon dwuteownikowy, zakończony cienkościnnymi główkami z profilem AS-Drive. Ruchome główki (przestawne do 220°).

#### Materiał:

chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana krawędzie zaokrąglone (brak ostrych krawędzi).

długość klucza L: 249 mm

Ø główki D<sub>1</sub>: 22,2 mm

Ø główki D<sub>2</sub>: 24,7 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza 2	18 mm
długość klucza L	249 mm
Ø główki D <sub>2</sub>	24,7 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
Ø główki D <sub>1</sub>	22,2 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

