

Garant

Trzpieniowe frezy do gwintów GARANT Master TM z pogłębiaczem 2xD, TiAlN, MF: 5X0,5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	139682 5X0,5
GTIN	4045197957894
Klasa artykułu	11D

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze **zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy**. **Zmienna podziałka ostrzy zapewnia** spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.

Nowa, uniwersalna geometria i wysokiej jakości powłoka pozwalają na obróbkę różnorodnych materiałów.

- **znacznie zmniejszone wibracje przez zmienną podziałkę ostrzy;**
- **zwiększona liczba ostrzy;**
- **nowa powłoka zapewnia optymalną odporność na ścieranie;**
- **skorygowany profil zapobiega zniekształceniom zarysu gwintu.**

Zalety:

Pogłębiacz od strony chwytu dla wykonywania pogłębień 90° i frezowania gwintów w jednej operacji.

wskazówka:

Wersje HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.

Wersję **HB**: zamawia się, podając **nr 139682 + 129100 HB**.

Wersję **HE**: zamawia się, podając **nr 139682 + 129100 HE**.

Wersję **HE**: zamawia się, podając **nr 139683 + 129100 HB**.

Wersję **HE**: zamawia się, podając **nr 139683 + 129100 HE**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba zębów Z: 4

skok gwintu: 0,5 mm

Ø nom. D_C: 4,1 mm

Długość chwytu L_s: 36 mm

długość całkowita L: 58 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

maksymalna Ø pogłębienia D₁: 5,5 mm

Opis techniczny

chłodzenie wewnętrzne	tak
głębokość gwintu	10 mm
posuw f_z w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba zębów Z	4
skok gwintu	0,5 mm
zaprogramowana wartość pogłębienia l_1	10,95 mm
długość całkowita L	58 mm
Długość chwytu L_s	36 mm
maksymalna \varnothing pogłębienia D_1	5,5 mm
Zarys pełny	tak
\varnothing chwytu D_s	6 mm
wielkość gwintu	M5x0,5
\varnothing nom. D_c	4,1 mm
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	VHM
Norma na gwinty	DIN 13
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do $2 \times D$ przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Podziałka ostrzy	nierówne
Kąt stopnia pogłębiającego	90 stopni
pierścień barwny	zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.
Seria	GARANT Master TM

Rodzaj produktu

Frez do gwintów

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HE

129100 HE

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB