

Sprawdzian tloczkowy graniczny z tolerancją numeryczną z naddatkiem na ścieranie, Typ: C



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484026 C |
| GTIN | 2050001952479 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis

Wykonanie:

Końcówki pomiarowe z pierwszej klasy stali sprawdzianowej, hartowane, odpuszczone, szlifowane i docierane.

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164

Sprawdzian graniczny z tolerancją numeryczną np. nr 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

wskazówka:

- **Proszę podać dokładną \varnothing wymiaru nom. z polem tolerancji (A-ZC) i klasę dokładności (6–13) lub tolerancją liczbową (+/-).**
- **Sprawdziany trzpieniowe z wymiarem pośrednim są wyłącznie sprawdzianami tloczkowymi granicznymi z wymiarami ułamkowymi!**
- **Całkowite (parzyste) \varnothing z pasowaniem ISO zobacz 484000; 484020; 484040 lub na zamówienie.**
- **Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz 484027; 484028.**

Kalibracja: M2

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 10,001 - 14 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------|---|
| pole tolerancji | A |
| pole tolerancji | G |
| pole tolerancji | H |
| pole tolerancji | J |

| | |
|-----------------|-------------------|
| pole tolerancji | K |
| pole tolerancji | M |
| pole tolerancji | N |
| pole tolerancji | P |
| pole tolerancji | R |
| pole tolerancji | S |
| pole tolerancji | B |
| pole tolerancji | T |
| pole tolerancji | U |
| pole tolerancji | V |
| pole tolerancji | X |
| pole tolerancji | Y |
| pole tolerancji | Z |
| pole tolerancji | ZA |
| pole tolerancji | C |
| pole tolerancji | D |
| pole tolerancji | E |
| pole tolerancji | F |
| pole tolerancji | JS |
| pole tolerancji | CD |
| pole tolerancji | EF |
| pole tolerancji | FG |
| pole tolerancji | ZC |
| pole tolerancji | ZB |
| norma | DIN 7164 |
| norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| norma | DIN 2245-1 |
| jakość | 11 |
| jakość | 12 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| jakość | 6 |
| jakość | 10 |
| jakość | 13 |
| jakość | 8 |
| jakość | 7 |
| jakość | 9 |
| zakres wyboru wymiaru nominalnego | 10,001 - 14 mm |
| Kalibracja | M2 |
| Rodzaj produktu | Sprawdziany tłoczkowe graniczne |

Usługi

| | |
|---|-----------|
| Znakowanie opis laserowy Typ | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna \varnothing 60 mm | 019620 60 |
| Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych \varnothing maks. 20 mm | 018400 20 |