



Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, długie, Ø wiertła: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	787045 10
GTIN	9002741045952
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

płytką z węglików spiekanych, szlifowaną ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!

Materiał ostrza

 ; HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 300 mm

długość całkowita: 400 mm

Opis techniczny

Ø wiertła	10 mm
długość linii śrubowej	300 mm
długość całkowita	400 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza ;	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru

chwyt

chwyt walcowy