

**Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 160mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	723100 160
GTIN	4003773022961
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni. Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
długość całkowita	160 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa

Karta danych

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące