



Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, z chwytem SDS-plus, Ø: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	787060 12
GTIN	4002395353514
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

Płytki z węglików spiekanych z ostrymi kraw. skraw. i uniw. kątem skrawania. Dzięki szlifowi centrującemu dokładne nawiercanie także twardych powierzchni. Chwyt ze specjalnej, ulepszonej cieplnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w następujących materiałach, również w jednej operacji:

- **cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne**
- **glazura, ceramika, marmur, szkło**
- **zbrojenie w betonie.**

wskazówka:

- **Uwaga: Stosować tylko do wierceń nieударowych!**
- **Wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów, przy jednym ładowaniu akumulatora.**

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
długość robocza	200 mm
Ø	12 mm
długość całkowita	260 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	SDS Plus

Rodzaj produktu

Wiertło uniwersalne