



Komfortowe gogle ochronne 5X1, Przyciemnianie szyb: I/O



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 096700 I/O |
| GTIN | 8033661828821 |
| Klasa artykułu | 04H |

Opis

Wykonanie:

Innowacyjne okulary ochronne z **Floating Lens Design** zapewniają optymalne dopasowanie bez punktów nacisku. Ergonomiczny, dynamiczny design zapewniają **regulowane na długość i kąt nachylenia pałąki** oraz wyściełane, regulowane na wysokość noski. **Wyściełanie końców pałąków** zapewnia maksymalny komfort noszenia i absolutną stabilność. z **szybką wizyjną odbłaskową nadającą się na światło słoneczne bez dużego zaciemnienia** (zmienna praca na zewnątrz i w pomieszczeniach). **Przepuszczalność: 55%**.

Norma:

Innowacyjne okulary ochronne wzór Floating Lens Design.

- **optymalna, ergonomiczna forma pasowania bez uciskających miejsc**
- **pałąki regulowane w długości i nachyleniu.**

Norma:

EN 166 EN 172

Właściwość ramy: Otoczka kabłąka

Właściwość ramy: Długość zauszników regulowana

Właściwość ramy: Pochylenie zauszników regulowane

Właściwość ramy: Regulowane podkładki na nos

Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400

materiał szkielec: poliwęglan

Oznaczenie szyb: 5-1,7 U 1 FT

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Oznaczenie szyb | 5-1,7 U 1 FT |
| Ochrona przed promieniowaniem UV | UV400 |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| materiał szkieł | poliwęglan |
| Właściwość ramy | Otoczka kabłąka |
| Właściwość ramy | Długość zauszników regulowana |
| Właściwość ramy | Pochylenie zauszników regulowane |
| Właściwość ramy | Regulowane podkładki na nos |