

**Boczne szczypce tnące, chromowane, długość całkowita: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	724000 125
GTIN	4003773018506
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Ze smukłymi szczękami i indukcyjnie hartowanymi ostrzami. Twardość ostrzy ok. 63 HRC. Przegub wkładany, bez luzów.

Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 2,5 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 1 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 0,6 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	0,6 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	2,5 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	1 mm
długość całkowita	125 mm
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
ze sprężyną rozwierającą	nie
norma	DIN ISO 5749

Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	chromowane