

**Czołowe szczypce tnące do sworzni, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	722000 200
GTIN	4003773033172
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Ostrza hartowane indukcyjnie (64 HRC), bardzo korzystne przełożenie dźwigni.
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:**DIN ISO 5743****Materiał:**

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 1 - 6 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 3,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 3 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	3 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	1 - 6 mm
długość całkowita	200 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	3,5 mm
norma	DIN ISO 5743
Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa

powierzchnia

czarny atramentowy

główka

polerowane