



Boczne szczypce tnące, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 110 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	724200 110
GTIN	4003773029649
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Ze smukłymi szczękami i indukcyjnie hartowanymi ostrzami. Twardość ostrzy ok. 63 HRC. Przegub wkładany, bez luzów.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału, ze sprężyną rozwierającą.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 1,2 mm

Opis techniczny

długość całkowita	110 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	1,2 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3 mm
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
ze sprężyną rozwierającą	tak

norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	chromowane