


**Koronki wiertnicze zbrojone, bez wiertła centrującego, Ø otworu: 68 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	788000 68
GTIN	4002395357031
Klasa artykułu	76G

Opis**Wykonanie:**

Kromka wiertła zbrojona **plytkami z węglików spiekanych, szlifowanych narzędziami diamentowymi**. Gwint wewnętrzny M16 do chwytu nr 788022.

Zastosowanie:

Do wiercenia dużych otworów i przebić **wiertarkami udarowymi
 i młotami elektrycznymi** w betonie, cegle, kamieniu itp. **Do pogłębień pod elektryczne gniazdka podtynkowe.**

Materiał ostrza

 ; HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem

długość całkowita: 50 mm

Opis techniczny

Ø otworu	68 mm
długość całkowita	50 mm
Materiał ostrza ;	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem

Aksesoria

Wiertła centrujące długość 120 mm	788070 120
Chwył do mocowania długość całkowita 105 mm	788022 105