



Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, długość całkowita: 140 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	723150 140
GTIN	4003773039747
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3,1 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 1,5 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3,1 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	1,5 mm
długość całkowita	140 mm
norma	DIN ISO 5749

Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie