

VBW ●**Szczypce czołowe tnące CombiCUT®, długość całkowita: 370 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	722400 370
GTIN	4005887007896
Klasa artykułu	73K

Opis**Wykonanie:**

Mocne szczypce czołowe z indukcyjnie hartowanymi, przesuniętymi w bok ostrzami. Regulacja noży nie jest konieczna. Kute ograniczniki zapobiegają przypadkowemu przegięciu dźwigni. Ramiona rurkowe lakierowane, z ergonomicznymi uchwytami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do obcinania wystających drutów równo z podłożem.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.

wskazówka:

Zamienne główki tnące tylko do modeli od 2004.

do cięcia miękkiego drutu do Ø: 7 mm

do cięcia twardego drutu do Ø: 4 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do Ø	4 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	7 mm
długość całkowita	370 mm
Uchwyt	Ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego
metoda wykonania	kute matrycowo, szczypce czołowe hartowane indukcyjnie
materiał	Specjalna stal narzędziowa

